

N00102




應用於NAMUR感測器的開關放大器

NV0100/110VAC

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：N0030A

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 安裝在DIN軌道



應用

應用

短路監控；斷線監控

電氣數據

工作電壓公差

[%]

-10...10

工作電壓

[V]

< 110 AC

頻道數

1

輸出

電氣設計

繼電器

繼電器介面容量

4 A, 250 V AC / 500 VA

開關頻率DC

[Hz]

10

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...60

外殼防護等級

IP 30

防護等級接線端子

IP 20

認證/測試

許可證

PTB Ex-84/2066X

安全分類

名稱

安全火花防爆型外殼防護等級

電壓

[V]

< 13,4

電流

[mA]

< 18,5

功率

[mW]

< 62

N00102



應用於**NAMUR**感測器的開關放大器

NV0100/110VAC

[Ex ia] IIC designation	[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB designation	[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC inductance	1mH / 3mH
[Ex ia] IIB inductance	90mH
[Ex ia] IIC capacitance	390nF / 345nF
[Ex ia] IIB capacitance	660nF

機械技術數據

外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸 [mm]	75 x 55 x 110

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	LED, 紅色
	操作	LED, 綠色


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

接線端子座: 16 x ...2.5 mm²

連接



- 1: 斷線監控#
- 2: 輸出功能
- 3: Relais