


O6S300



對照式感測器發射裝置

O6S-00KG



產品特徵		
光線種類		紅光
外殼		矩形的
應用		
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	11; ((24 V))
防護等級		III
光線種類		紅光
波長	[nm]	633
監控範圍		
發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 10
光點直徑最大值	[mm]	300
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	2600
UL認證	UL認證編號	E004

O6S300



對照式感測器發射裝置

O6S-00KG

機械技術數據		
重量	[g]	76.4
外殼		矩形的
材質		外殼：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 塑膠：PPSU; 密封圈：EPDM
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組
旋緊扭矩	[Nm]	1; (螺絲釘)


顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色

注釋	
注釋	按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜：2 m, PVC; 2 x 0.25 mm²

連接



BN = 芯線顏色：
BU = 棕色
藍色



圖表

過量增益圖



x: 距離 [mm]

y: 過量增益因子