


O8T201

漫反射感測器

O8T-HNKG/2,0M



上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	20; ((24 V))
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	633

輸出

電氣設計		NPN
輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	1000



漫反射感測器

O8T-HNKG/2,0M

短路保護	是	
短路保護類型	脈衝	
監控範圍		
檢測距離	[mm]	0...180; (白紙 200 x 200 mm)
光點直徑最大值	[mm]	18
光點尺寸參考	在最大的檢測距離	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級	IP 65; IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1067
UL認證	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	UL認證編號	E014
	文件數量UL	E174191
機械技術數據		
重量	[g]	40
外殼	矩形的	
尺寸	[mm]	28.1 x 8.1 x 14.4
材質	外殼: ABS; 不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
透鏡材質	PMMA	
透鏡校準	側面的鏡組	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位	1 件數	

O8T201




漫反射感測器

O8T-HNKG/2,0M

電氣連接

電纜: 2 m, PVC, 黑色, Ø 2.9 mm; 3 x 0.08 mm²

連接



BN =

BK =

BU =

芯線顏色:


棕色

黑色

藍色

圖表

過量增益圖



x: 距離 [mm]

y: 過量增益因子