




Induktiver NAMUR-Sensor

IS-2002-N/1D/1G/2G



產品特徵	
電氣設計	NAMUR
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	2
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	28 x 10 x 16
電氣數據	
連接開關放大器	是
開關放大器	具最大值連接認證的固有的安全電路: $U = 15\text{ V} / I = 50\text{ mA} / P = 120\text{ mW}$
額定電壓DC [V]	8.2; (1k Ω)
電源電壓DC [V]	7.5...30; (如果該產品在易爆區域外使用)
電流損耗 [mA]	< 1; (鎖閉; 導電: > 2,1)
防護等級	III
輸出	
電氣設計	NAMUR
輸出功能	常閉
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	30; (如果該產品在易爆區域外使用)
開關頻率DC [Hz]	800
監控範圍	
感應距離 [mm]	2
實際感應距離 Sr [mm]	$2 \pm 10\%$
精度/偏差	
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10


NS5003



Induktiver NAMUR-Sensor

IS-2002-N/1D/1G/2G

工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
許可證	PTB 02 ATEX 2217; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X	
ATEX標記	II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C	
	II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C	
	II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C	
	II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C	
EMC電磁兼容	EN 60947-5-6	
衝擊/振動阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
MTTF	[年]	4494
安全分類		
內部電容最大值	[nF]	80
內部電感最大值	[µH]	110
機械技術數據		
重量	[g]	79.5
外殼	矩形的	
安裝	齊平安裝	
尺寸	[mm]	28 x 10 x 16
材質	PBT	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.14 mm²		
連接		



BN = 棕色
BU = 藍色