

O2I100

一維和二維碼讀取器

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2




停產產品 - 存檔登錄

替代產品: O2I300

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

應用於8針插座, 核心顏色不規範。

請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。



- 1 顯示
- 2 焦距調整
- 3 透鏡軸的中心



產品特徵

光線種類	紅光
圖像分辨率 [px]	640 x 480
閱讀率最大值 [Hz]	20

電氣數據

工作電壓公差 [%]	10
工作電壓 [V]	24 DC
電流損耗 [mA]	300
防護等級	III
反相保護	是
光線種類	紅光
波長 [nm]	625
圖像感測器	CMOS圖像感測器黑/白
內部照明	是; (紅光: 625 nm 4個照明段 經由PC操作編程個別監控)

O2I100



一維和二維碼讀取器

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

雷射標記		是；（紅色；雷射防護等級 2 DIN EN 60825-1）			
總的輸入/輸出					
輸入和輸出總數		數字輸出數量： 2			
輸入					
觸發器		內部的； 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP			
輸出					
輸出數量		2			
數字輸出數量		2; （可配置）			
輸出功能		24 V PNP			
開關輸出DC電壓降最大值 [V]		2			
每個輸出最大電流負載 [mA]		100			
短路保護		是			
過載保護		是			
監控範圍					
像場大小 [mm]		工作距離	像場	最小的可識別的物體	分辨率
		50	16 x 12		
		100	32 x 24		
		200	64 x 48		
工作距離 [mm]		> 50			
圖像分辨率 [px]		640 x 480			
可讀代碼		ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked			
全方向的閱讀		是			
圖像平面傾角最大值 [°]		45			
閱讀率最大值 [Hz]		20			
軟體/編程					
參數設定		經由兩個按鈕和10段數字顯示或借助於操作軟體經由PC/筆記本電腦			
介面					
通信接口		Ethernet; RS232			
R232接口數		1			
乙太網					
乙太網接口數		1			
傳輸標準		10Base-T; 100Base-TX			
傳輸率		10; 100			
協議		TCP/IP; UDP; EtherNet/IP			
出廠設定		IP地址： 192.168.0.79			
		子網路遮罩： 255.255.255.0			
		gateway IP adresse: 192.168.0.201			
		MAC address: 參見型號標示			
工作條件					
環境溫度 [°C]		-10...50			
存儲溫度 [°C]		-40...85			




一維和二維碼讀取器

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

電氣連接 - RS-232

連接器: 1 x M12; 編碼: A



1	U+
2	觸發脈衝輸入
3	0 V
4	開關輸出 1 代碼評估 / 觸發脈衝輸出 帶外部照明
5	RxD RS-232
6	TxD RS-232
7	開關輸出 2 Ready
8	GND RS-232 電氣隔離 < 50 V