

OGE700



對照式雷射感測器接收裝置

OGELFPKG/US100



1 編程按鈕



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	11
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	655
使用壽命	[h]	50000

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	1000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	< 60
出廠設定		暗通模式
檢測距離可設		是
最小的可識別物體直徑	[mm]	3; (60 m)

OGE700



對照式雷射感測器接收裝置

OGELFPKG/US100

工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...60
外殼防護等級		IP 65; IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	786
機械技術數據		
重量	[g]	61.9
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 72
螺紋代號		M18 x 1
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

