


O5E500



對照式感測器接收裝置

O5E-FPKG/US100



- 1 編程按鈕
2 使用固定螺母M5時最大旋緊扭矩為2 Nm。
3 光入射



產品特徵	
光線種類	紅光
外殼	矩形的
應用	
功能原理	對照式感測器
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	11
防護等級	II
反相保護	是
光線種類	紅光
波長 [nm]	624
輸出	
電氣設計	PNP
輸出功能	亮通和暗通模式；（可選）
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200

O5E500



對照式感測器接收裝置

O5E-FPKG/US100

開關頻率DC	[Hz]	1000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	< 25
檢測距離可設		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	801
機械技術數據		
重量	[g]	67.5
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	56 x 18.2 x 46.8
材質		外殼: PA; 前框: 不鏽鋼; 操作界面: TPU
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
Teach示教功能		是
電子鎖		是
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接



圖表

過量增益圖

