


O5S700



對照式雷射感測器發射裝置

O5SLOOKG/US100



- 1 使用固定螺母M5時最大旋緊扭矩為2 Nm。
2 感應面



產品特徵

光線種類	紅光
雷射防護等級	1
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	13
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	655

監控範圍

發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 60
檢測距離可設		否
光點直徑最大值	[mm]	150

O5S700



對照式雷射感測器發射裝置

O5SLOOKG/US100

光點尺寸參考		在最大的檢測距離	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-10...60
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
雷射防護等級		1	
雷射保護注意事項		注意：	雷射
		雷射等級：	1
			EN / IEC60825-1:2007
			EN / IEC60825-1:2014
			符合21 CFR 1040，除了根據雷射通知編號的偏差 50, 2007年六月.
MTTF		[年]	1038
機械技術數據			
重量		[g]	67
外殼		矩形的	
尺寸		[mm]	56 x 18.2 x 46.8
材質		外殼：PA; 前框：不鏽鋼；操作界面：TPU	
透鏡材質		PMMA	
透鏡校準		側面的鏡組	
顯示器/操作件			
顯示		操作	1 x LED, 綠色
注釋			
注釋		按照cULus工作電壓“電源級2”	
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
連接器： 1 x M12; 編碼： A			
			

O5S700



對照式雷射感測器發射裝置

O5SLOOKG/US100

連接

