


OGP502

鏡片反射式感測器

OGP-FPKG/2M



- 1 編程按鈕
- 2 LED 4 x 90°



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	螺紋結構

應用

特殊的性能	偏振濾光鏡
功能原理	鏡片反射式感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	20
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	624

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	150; (200 (...60 °C))
開關頻率DC	[Hz]	2000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

菱鏡反射鏡的檢測距離	[m]	0.03...5; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
出廠設定		暗通模式
檢測距離可設		是
光點直徑最大值	[mm]	200
光點尺寸參考		在最大的檢測距離


OGP502



鏡片反射式感測器

OGP-FPKG/2M

偏振濾光鏡可用	是
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67
認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
MTTF [年]	431
機械技術數據	
重量 [g]	125.3
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 80.4
螺紋代號	M18 x 1
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
透鏡材質	PMMA
顯示器/操作件	
顯示	開關狀態 1 x LED, 黃色
附件	
供貨範圍	固定螺母: 2
注釋	
注釋	按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位	1 件數
電氣連接	
電纜: 2 m, PUR; 3 x 0.34 mm ²	
連接	



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色