


OGS700



對照式雷射感測器發射裝置

OGSLOOKG/US100



產品特徵

光線種類	紅光
雷射防護等級	1
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	13
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	655
使用壽命	[h]	50000

監控範圍

發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 60
檢測距離可設		否
最小的可識別物體直徑	[mm]	3; (60 m)
光點直徑最大值	[mm]	312
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-10...60
外殼防護等級		IP 65; IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
雷射防護等級		1



對照式雷射感測器發射裝置

OGSLOOKG/US100

雷射保護注意事項	注意：	雷射
	雷射等級：	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		符合21 CFR 1040，除了根據雷射通知編號的偏差 50, 2007年六月.
MTTF	[年]	1018

機械技術數據

重量	[g]	64.3
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 72
螺紋代號		M18 x 1
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PA; EPDM
透鏡材質		PMMA

顯示器/操作件

顯示	操作	1 x LED, 綠色
----	----	-------------

附件

供貨範圍	固定螺母: 2
------	---------

注釋

注釋	按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

