


OGS301

對照式感測器發射裝置

OGS-00KG/6M



產品特徵		
光線種類		紅光
外殼		螺紋結構
應用		
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	15
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
監控範圍		
發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 20
檢測距離可設		否
光點直徑最大值	[mm]	800
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	755
機械技術數據		
重量	[g]	245.8
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 68.6
螺紋代號		M18 x 1
材質		外殼: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM


OGS301



對照式感測器發射裝置

OGS-00KG/6M

透鏡材質	PMMA	
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓"電源級2"	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
連接		



BN =

BU =

芯線顏色：
棕色
藍色



圖表

過量增益圖

