


OF5021



對照式感測器發射裝置
OFS-OOKG/US-100



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	< 25
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 4
檢測距離可設		否
光點直徑最大值	[mm]	700
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1597

機械技術數據

重量	[g]	35.5
外殼		螺紋結構

OF5021



對照式感測器發射裝置

OFS-00KG/US-100

尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 74
螺紋代號		M12 x 1
材質		外殼: 黃銅 白青銅-鍍層
透鏡材質		PMMA

顯示器/操作件

顯示	操作	1 x LED, 綠色
----	----	-------------

附件

供貨範圍	固定螺母: 2
------	---------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

