




1 感應面



產品特徵		
光線種類		紅光
外殼		矩形的
應用		
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	11; ((24 V))
防護等級		III
光線種類		紅光
波長	[nm]	633
監控範圍		
發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 10
光點直徑最大值	[mm]	300
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65; IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	2600
UL認證	UL認證編號	E013
機械技術數據		
重量	[g]	32.4

O6S201



對照式感測器發射裝置

O6S-00KG/0,30m/US

外殼	矩形的
尺寸 [mm]	35.4 x 13 x 21
材質	外殼: ABS; PPSU; 密封圈: EPDM
透鏡材質	PMMA
透鏡校準	側面的鏡組
旋緊扭矩 [Nm]	0.5

顯示器/操作件

顯示	操作	1 x LED, 綠色
----	----	-------------

注釋

注釋	按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位	1 件數


電氣連接

電纜: 0.3 m, PUR; 2 x 0.25 mm²

連接器: 1 x M12; 編碼: A




連接





圖表

過量增益圖



x: 距離 [mm]

y: 過量增益因子