




鏡片反射式感測器

OGR-DPKG/US-100-DPS



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	鏡片反射式感測器
------	----------

電氣數據

工作電壓 [V]	10...55 DC
電流損耗 [mA]	10; ((24 V))
防護等級	II
反相保護	是
光線種類	紅外線
波長 [nm]	880

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	160
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

菱鏡反射鏡的檢測距離 [m]	3; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
----------------	------------------------

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B



鏡片反射式感測器

OGR-DPKG/US-100-DPS

MTTF	[年]	826
------	-----	-----

機械技術數據

重量	[g]	76.9
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 80
螺紋代號		M18 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的
透鏡材質		PMMA

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	固定螺母: 2
------	---------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

