

OG5031




鏡片反射式感測器

OGR-HPKG/US-100-DPO

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OG5086

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	鏡片反射式感測器
------	----------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...50 DC
電流損耗	[mA]	16; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	160
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[m]	< 3; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
菱鏡反射鏡的檢測距離	[m]	0.1...3; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

OG5031



鏡片反射式感測器

OGR-HPKG/US-100-DPO

認證/測試

EMC電磁兼容

EN 60947-5-2

機械技術數據

外殼

螺紋結構

尺寸 [mm]

M18 x 1 / L = 80

螺紋代號

M18 x 1

材質

黃銅 鍍鎳的

透鏡材質

玻璃

顯示器/操作件

顯示

開關狀態

1 x LED, 黃色

附件

供貨範圍

固定螺母: 2

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

