


停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OGT501

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 按鈕

產品特徵

光線種類

紅外線

外殼

螺紋結構

應用

功能原理

漫反射感測器

電氣數據

工作電壓

[V]

10...36 DC

電流損耗

[mA]

< 30

防護等級

II

反相保護

是

光線種類

紅外線

波長

[nm]

880

輸出

電氣設計

PNP

輸出功能

亮通和暗通模式; (可設定參數)

開關輸出DC電壓降最大值

[V]

2.5

開關輸出DC的持續電流負載

[mA]

200

開關頻率DC

[Hz]

500

短路保護

是

短路保護類型

脈衝

過載保護

是

監控範圍

檢測距離

[mm]

1...600; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射)

檢測距離可設

是

光點直徑最大值

[mm]

169

光點尺寸參考



在最大的檢測距離

OG5049



漫反射感測器
OGT-FPKG

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 64.5
螺紋代號		M18 x 1
材質		PBT
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
連接		



芯線顏色：
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色



圖表

過量增益圖

