




停產產品 - 存檔登錄



1 電位計



產品特徵

光線種類	紅光
------	----

應用

特殊的性能	背景消隱
功能原理	漫反射感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗	[mA]	35
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	625

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	300
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[mm]	< 600; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射)
------	------	---------------------------------



具背景消隱功能的漫反射感測器

OIH-HPKG/US/600MM

白色物體的檢測距離(90 %反射)	[mm]	< 600
灰色物體的檢測距離:(18 %反射)	[mm]	< 596
黑色物體的檢測距離(6 %反射)	[mm]	< 578
檢測距離可設		否
光點直徑最大值	[mm]	30
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
背景消隱可用		是

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	

機械技術數據		
重量	[g]	211
尺寸	[mm]	64 x 43 x 38
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		模壓鑄鋅 鍍鎳的
透鏡材質		PMMA

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

附件		
供貨範圍		鎖定螺母: 1

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接		
------	--	--

連接器: 1 x M12; 編碼: A





具背景消隱功能的漫反射感測器

OIH-HPKG/US/600MM

連接

