




該產品即將/已停產

替代產品：O6E207 + O6S203
請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 按鈕



產品特徵		
光線種類		紅光
外殼		矩形的
應用		
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 12
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660



對照式感測器接收裝置

OJE-FNKG/FO/AS

輸出		
電氣設計	NPN	
輸出功能	亮通和暗通模式；（可選）	
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	1200
短路保護	是	
短路保護類型	脈衝	
過載保護	是	
監控範圍		
發射器/接收器	接收裝置	
檢測距離	[m]	< 10
檢測距離可設	是	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1023
機械技術數據		
重量	[g]	39.2
外殼	矩形的	
尺寸	[mm]	35 x 24 x 11
材質	外殼：ABS; 固定卡箍：模壓鑄鋅；LED視窗：SEPS; 按鈕：SEPS	
透鏡材質	玻璃	
透鏡校準	前面的鏡組	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
電子鎖	是	
附件		
供貨範圍	卡箍：1, E20964	
	螺絲釘：2 x M3 x 16	
	彈簧墊圈：2	
	螺母：2	
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2”	
包裝單位	1 件數	

對照式感測器接收裝置


OJE-FNKG/FO/AS

電氣連接

連接器：1 x M8; 編碼：A



連接





圖表

過量增益圖

