




1 按鈕



產品特徵		
光線種類		紅光
雷射防護等級		1
外殼		矩形的
應用		
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 12
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	650
使用壽命	[h]	50000
輸出		
過載保護		是



對照式雷射感測器發射裝置

OJSLOOKG/SO/AS

監控範圍		
發射器/接收器	發射裝置	
檢測距離 [m]	< 15	
檢測距離可設	否	
光點直徑最大值 [mm]	24	
光點尺寸參考	在最大的檢測距離	
工作條件		
環境溫度 [°C]	-10...60	
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
雷射防護等級	1	
雷射保護注意事項	注意：	雷射
	雷射等級：	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		符合21 CFR 1040，除了根據雷射通知編號的偏差 50, 2007年六月.
MTTF [年]	918	
機械技術數據		
重量 [g]	27.2	
外殼	矩形的	
尺寸 [mm]	35 x 11 x 24	
材質	外殼: ABS; 固定卡箍: 模壓鑄鋅; LED視窗: SEPS; 按鈕: SEPS	
透鏡材質	玻璃	
透鏡校準	側面的鏡組	
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍	卡箍: 1, E20964	
	螺絲釘: 2 x M3 x 16	
	彈簧墊圈: 2	
	螺母: 2	
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2”	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接器: 1 x M8; 編碼: A		
		



對照式雷射感測器發射裝置

OJSLOOKG/SO/AS

連接

