



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：O5E500

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

## 產品特徵

|      |     |
|------|-----|
| 光線種類 | 紅光  |
| 外殼   | 矩形的 |

## 應用

|      |        |
|------|--------|
| 功能原理 | 對照式感測器 |
|------|--------|

## 電氣數據

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 工作電壓 | [V]  | 10...30 DC |
| 電流損耗 | [mA] | < 15       |
| 防護等級 |      | II         |
| 反相保護 |      | 是          |
| 光線種類 |      | 紅光         |
| 波長   | [nm] | 660        |

## 輸出

|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| 電氣設計          |      | PNP   |
| 輸出功能          |      | NC+NO |
| 開關輸出DC電壓降最大值  | [V]  | 2.9   |
| 開關輸出DC的持續電流負載 | [mA] | 100   |
| 開關頻率DC        | [Hz] | 1500  |
| 短路保護          |      | 是     |
| 短路保護類型        |      | 脈衝    |
| 過載保護          |      | 是     |

## 監控範圍

|         |      |
|---------|------|
| 發射器/接收器 | 接收裝置 |
|---------|------|



## 對照式感測器接收裝置


OCE-CPKG/US-100

|         |              |                |
|---------|--------------|----------------|
| 檢測距離    | [m]          | < 20           |
| 檢測距離可設  |              | 是              |
| 工作條件    |              |                |
| 環境溫度    | [°C]         | -40...60       |
| 外殼防護等級  |              | IP 67          |
| 認證/測試   |              |                |
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 |                |
| 機械技術數據  |              |                |
| 外殼      |              | 矩形的            |
| 尺寸      | [mm]         | 49 x 15 x 42   |
| 材質      |              | 模壓鑄鋅           |
| 透鏡材質    |              | PMMA           |
| 顯示器/操作件 |              |                |
| 顯示      | 開關狀態         | 1 x LED, 黃色    |
|         | 功能           | 1 x LED, 黃色 閃爍 |
| 附件      |              |                |
| 供貨範圍    |              | 螺絲刀            |
| 注釋      |              |                |
| 包裝單位    |              | 1 件數           |
| 電氣連接    |              |                |

連接器: 1 x M12; 編碼: A



## 連接





## 圖表

過量增益圖

