


OK5001

光纖放大器

OKF-FPKG



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	30; ((24 V))
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；（可選）
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	120
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[m]	0...0.12;（對照式感測器）
檢測距離	[mm]	0...40;（漫反射感測器）
檢測距離可設		是

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65

認證/測試



EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

OK5001



光纖放大器
OKF-FPKG

MTTF	[年]	529
機械技術數據		
重量	[g]	150
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	50 x 19 x 35
材質		PPO 改良的
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		螺絲刀
		螺絲釘: 2 x M4 x 25
		墊圈: 2
		彈簧墊圈: 2
		螺母: 2
注釋		
注釋		亮通模式 應用於對照式光纖感測器的對應NC輸出功能
		應用於漫反射光纖感測器的對應NO輸出功能
		暗通模式 應用於對照式光纖感測器的對應NO輸出功能
		應用於漫反射光纖感測器的對應NC輸出功能
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 4 x 0.34 mm ²		
連接		



芯線顏色:
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色