

OK5009

光纖放大器


OKF-FNKG/6M



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OK5022

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

電氣數據

工作電壓	[V]	10...50 DC
電流損耗	[mA]	< 30; ((24 V))
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		NPN
輸出功能		亮通和暗通模式；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	120
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[m]	0...0.12; (對照式感測器)
檢測距離	[mm]	0...40; (漫反射感測器)
檢測距離可設		是

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
------	------	----------



OK5009



光纖放大器

OKF-FNKG/6M

外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
MTTF		[年]	529
機械技術數據			
外殼		矩形的	
尺寸		[mm]	50 x 19 x 35
材質		PPO 改良的	
透鏡校準		側面的鏡組	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍		螺絲刀	
		螺絲釘： 2 x M4 x 25	
		墊圈： 2	
		彈簧墊圈： 2	
		螺母： 2	
注釋			
注釋		亮通模式 應用於對照式光纖感測器的對應 NC 輸出功能	
		應用於漫反射光纖感測器的對應 NO 輸出功能	
		暗通模式 應用於對照式光纖感測器的對應 NO 輸出功能	
		應用於漫反射光纖感測器的對應 NC 輸出功能	
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜： 6 m, PVC; 4 x 0.34 mm²			
連接			



芯線顏色：
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色