




應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。



1 安裝在DIN軌道



產品特徵		
光線種類		紅光
外殼		矩形的
應用		
特殊的性能		功能監控輸出
電氣數據		
工作電壓	[V]	12...36 DC
電流損耗	[mA]	50; ((24 V))
消耗功率最大值	[VA]	1.2
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	630




輸出		
電氣設計	PNP	
輸出功能	亮通和暗通模式；（可選）	
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
功能監控輸出		是
應用於功能監控輸出的當前負載最大值	[mA]	200
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	1500
開關頻率注意事項	[Hz]	典型的
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
時間功能	[s]	0.001...0.1
監控範圍		
檢測距離	[m]	< 3.8;（對照式感測器）
檢測距離	[mm]	0...300;（漫反射感測器）
檢測距離可設		是
軟體/編程		
參數設定	自動和手動開關點的設定；邏輯功能及開、或閉；第二個開關點	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
重量	[g]	486
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	79.9 x 79.4 x 70.7
頻道數		4
光纖感測器連接		FE-11 / FT-11
材質		外殼：ABS; 顯示視窗：PMMA; LED視窗：SEPS; 擋板：模壓鑄鋅 塑膠塗層(PA)
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示		全圖像LCD顯示，顯示螢幕可旋轉180° 語言選擇（德語、英語、法語）
	開關狀態	4 x LED, 黃色
電子鎖		是
附件		
供貨範圍	導軌：1 x 68 mm, EN 60715	
注釋		
注釋	按照CULus工作電壓“電源級2”	
包裝單位	1 件數	




電氣連接

連接器：1 x M12; 編碼：A



連接



4: Out 1
2: Out 2
5: Out 3
6: Out 4

7

功能監控輸出