




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵		
光線種類		紅光
外殼		矩形的
應用		
特殊的性能		功能監控輸出
電氣數據		
工作電壓	[V]	12...36 DC
電流損耗	[mA]	50; ((24 V))
消耗功率最大值	[VA]	1.2
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	630
輸出		
電氣設計		NPN




光纖放大器

00F-FNKG/M16/KL6


輸出功能	亮通和暗通模式；（可選）	
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2	
功能監控輸出	是	
應用於功能監控輸出的當前負載最大值 [mA]	200	
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200	
開關頻率DC [Hz]	1000	
開關頻率注意事項 [Hz]	典型的	
短路保護	是	
短路保護類型	脈衝	
過載保護	是	
時間功能 [s]	0.001...0.1	
監控範圍		
檢測距離 [m]	< 3.8; （對照式感測器）	
檢測距離 [mm]	0...300; （漫反射感測器）	
檢測距離可設	是	
軟體/編程		
參數設定	自動和手動開關點的設定；邏輯功能及開、或閉；第二個開關點	
工作條件		
環境溫度 [°C]	-20...60	
外殼防護等級	IP 65	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
重量 [g]	528.4	
外殼	矩形的	
尺寸 [mm]	76.5 x 92.4 x 70.7	
頻道數	6	
光纖感測器連接	FE-11 / FT-11	
材質	外殼：ABS; 顯示視窗：PMMA; LED視窗：SEPS; 擋板：模壓鑄鋅 塑膠塗層(PA)	
透鏡校準	側面的鏡組	
顯示器/操作件		
顯示		全圖像LCD顯示, 顯示螢幕可旋轉180° 語言選擇（德語、英語、法語）
	開關狀態	6 x LED, 黃色
電子鎖	是	
附件		
供貨範圍	導軌：1 x 81 mm, EN 60715	
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2”	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接器：1 x M16		



電氣連接 - 連接



連接



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6

○ 功能監控輸出