



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OA0104 或者 OA0105

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	鏡片反射式感測器
------	----------

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC
電流損耗	[mA]	14; ((24 V))
防護等級		II
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

輸出功能		亮通和暗通模式; (可設定參數)
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	4
漏電流最大值	[mA]	6
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	350
開關頻率AC	[Hz]	15
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍

檢測距離	[m]	0.15...10; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
菱鏡反射鏡的檢測距離	[m]	0.15...10; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)

OP0019



鏡片反射式感測器

OPR-FBOW/3L

檢測距離可設		是	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
外殼		矩形的	
尺寸		[mm]	86 x 28 x 142
材質		PPO 改良的	
透鏡材質		玻璃	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
接線端子座: ...1.5 mm²			
連接			

