



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OG0043

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	鏡片反射式感測器
------	----------

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	90...250 AC/DC
防護等級		II
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出


輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	9.5
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	9.5
最小的負載電流	[mA]	10
漏電流最大值	[mA]	5
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	200; (250 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	50
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	25
開關頻率DC	[Hz]	70
短路保護		否



鏡片反射式感測器

OGR-HBOA/90-250V

過載保護	否	
監控範圍		
檢測距離	[m]	< 3; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼	螺紋結構	
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺紋代號	M18 x 1	
材質	黃銅 鍍鎳的	
透鏡材質	玻璃	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²		
連接		



BN = 芯線顏色：
 BU = 棕色
 藍色