



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OG0034

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	90...250 AC/DC
防護等級		II
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	9.5
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	9.5
最小的負載電流	[mA]	10
漏電流最大值	[mA]	5
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	200
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	50
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	25
開關頻率DC	[Hz]	70
短路保護		否


OG0014



漫反射感測器

OGT-HBOA/90-250V

過載保護		否	
監控範圍			
檢測距離		[mm]	< 100; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射)
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
外殼		螺紋結構	
尺寸		[mm]	M18 x 1
螺紋代號		M18 x 1	
材質		黃銅 鍍鎳的	
透鏡材質		玻璃	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍		固定螺母: 2	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²			
連接			



BN = 芯線顏色: 棕色
BU = 藍色