



停產產品 - 存檔登錄

No scale drawing available

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...90 AC/DC
防護等級		II
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出


輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	9.5
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	9.5
最小的負載電流	[mA]	10
漏電流最大值	[mA]	5
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	250
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	50
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	25
開關頻率DC	[Hz]	70
短路保護		否
過載保護		否



漫反射感測器

OGT-HBOA/S/6m

監控範圍		
檢測距離	[mm]	< 100; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺紋代號		M18 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的
透鏡材質		玻璃
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm ²		
連接		



BN = 芯線顏色:
BU = 棕色
藍色