


OS5032

鏡片反射式感測器

OSP-FPKG/T



- 1 電位計計時器
2 電位計靈敏度
上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	偏振濾光鏡
功能原理	鏡片反射式感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	25; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；（可選）
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	40
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

OS5032



鏡片反射式感測器

OSP-FPKG/T

時間功能	[s]	0.01...5	
監控範圍			
菱鏡反射鏡的檢測距離	[m]	6; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)	
檢測距離可設		是	
偏振濾光鏡可用		是	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...60	
外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等級B	
MTTF	[年]	472	
機械技術數據			
重量	[g]	289	
外殼		矩形的	
尺寸	[mm]	80 x 28 x 95	
材質		PPO 改良的	
透鏡材質		玻璃	
透鏡校準		側面的鏡組	
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態		1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍	角撐架: 1, E20210		
	螺絲刀		
注釋			
包裝單位	1 件數		
電氣連接			
接線端子座: ...1.5 mm²; 電纜插接式接頭: M20 X 1.5			
連接			

