


OG5018

光纖放大器

OGF-HPKG



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	< 30
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	160
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

檢測距離	[m]	< 0.08; (對照式感測器)
檢測距離	[mm]	< 15; (漫反射感測器)

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據

外殼	螺紋結構	
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 88


OG5018



光纖放大器

OGF-HPKG

螺紋代號	M18 x 1		
材質	黃銅 鍍鎳的		
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色	
附件			
供貨範圍	固定螺母: 2		
	鎖定螺母		
注釋			
注釋	亮通模式 應用於對照式光纖感測器的對應NC輸出功能		
	應用於漫反射光纖感測器的對應NO輸出功能		
包裝單位	1 件數		
電氣連接			
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²			
連接			



BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色