




停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OGP502

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 按鈕

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	螺紋結構

應用

特殊的性能	偏振濾光鏡
功能原理	鏡片反射式感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	< 30
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	500
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[m]	< 3; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設		是
光點直徑最大值	[mm]	262
光點尺寸參考		在最大的檢測距離



OG5045



鏡片反射式感測器

OGP-FPKG/B1

偏振濾光鏡可用	是	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼	螺紋結構	
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 64.5
螺紋代號	M18 x 1	
材質	PBT	
透鏡材質	PMMA	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓~電源級2"	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
連接		



芯線顏色:
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色



圖表

過量增益圖

