


停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OGT301

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 按鈕

產品特徵

外殼

螺紋結構

應用

功能原理

漫反射感測器

電氣數據

工作電壓

[V]

10...36 DC

電流損耗

[mA]

< 30

防護等級

II

反相保護

是

輸出

電氣設計

PNP

輸出功能

亮通和暗通模式；(可設定參數)

開關輸出DC電壓降最大值

[V]

2.5

開關輸出DC的持續電流負載

[mA]

200

開關頻率DC

[Hz]

500

短路保護

是

短路保護類型

脈衝

過載保護

是

監控範圍

檢測距離

[mm]

< 600; (白紙 200 x 200 mm)

檢測距離可設

是

光點直徑最大值

[mm]

169

光點尺寸參考

在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...80

外殼防護等級



IP 67



漫反射感測器

OGT-FPKG/V4A/10M

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼	螺紋結構	
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 63	
螺紋代號	M18 x 1	
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT	
透鏡材質	PMMA	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2”	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 10 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
連接		



BN = 棕色
 BU = 藍色
 BK = 黑色