


OT5045



漫反射感測器

OTT-FPKG/US-100-IPF

停產產品 - 存檔登錄



下面透鏡的接收裝置
上面透鏡的發射裝置

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...50 DC
電流損耗	[mA]	40; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	亮通和暗通模式；（可設定參數）
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	150
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

OT5045



漫反射感測器

OTT-FPKG/US-100-IPF

監控範圍		
檢測距離	[mm]	10...40; (白紙 200 x 200 mm)
檢測距離可設		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	75 x 19 x 30
材質		PBT
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		角撐架
		螺絲刀
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

