


OT5048



鏡片反射式感測器
OTP-FPKG/US-100-IPF

停產產品 - 存檔登錄



下面透鏡的接收裝置
上面透鏡的發射裝置

產品特徵		
光線種類		紅光
外殼		矩形的
應用		
特殊的性能		偏振濾光鏡
功能原理		鏡片反射式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	35; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	150
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

OT5048



鏡片反射式感測器

OTP-FPKG/US-100-IPF

監控範圍		
檢測距離	[m]	0.2...2; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設		是
偏振濾光鏡可用		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	75 x 19 x 30
材質		PBT
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍	角撐架: 1, E20461	
	螺絲刀	
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		
		

OT5048



鏡片反射式感測器

OTP-FPKG/US-100-IPF

連接

