



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OGP300 或者 OGP301

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 按鈕

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	螺紋結構

應用

特殊的性能	鍍金接點；偏振濾光鏡
功能原理	鏡片反射式感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	< 32
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	500
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[m]	< 3; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
菱鏡反射鏡的檢測距離	[m]	0...3; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設		是
偏振濾光鏡可用		是

OG5118



鏡片反射式感測器

OGP-FPKG/V4A/US-100

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 68; IP 69K
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 70.5
螺紋代號		M18 x 1
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

