


## 停產產品 - 存檔登錄



1 按鈕

## 產品特徵

外殼

螺紋結構

## 應用

功能原理

對照式感測器

## 電氣數據

工作電壓

[V]

10...36 DC

電流損耗

[mA]

&lt; 24

防護等級

II

反相保護

是

## 輸出

電氣設計

PNP

輸出功能

亮通和暗通模式；(可設定參數)

開關輸出DC電壓降最大值

[V]

2.5

開關輸出DC的持續電流負載

[mA]

200

開關頻率DC

[Hz]

500

短路保護

是

短路保護類型

脈衝

過載保護

是

## 監控範圍

發射器/接收器

接收裝置

檢測距離

[m]

&lt; 15

檢測距離可設

是

## 工作條件

環境溫度

[°C]

-25...80

外殼防護等級

IP 67

## 認證/測試

EMC電磁兼容

EN 60947-5-2

## 機械技術數據

外殼

螺紋結構



## 對照式感測器接收裝置

OGE-FPKG/US-100

|      |      |                  |
|------|------|------------------|
| 尺寸   | [mm] | M18 x 1 / L = 72 |
| 螺紋代號 |      | M18 x 1          |
| 材質   |      | PC               |
| 透鏡材質 |      | PMMA             |

## 顯示器/操作件

|    |      |             |
|----|------|-------------|
| 顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
|    | 操作   | 1 x LED, 綠色 |

## 附件

|      |         |
|------|---------|
| 供貨範圍 | 固定螺母: 2 |
|------|---------|

## 注釋


|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

## 電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



## 連接





## 圖表

過量增益圖

