


OU5002



光纖放大器

OUF-DPKG



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	35; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	100
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

檢測距離	[m]	< 0.12; (對照式感測器)
檢測距離	[mm]	< 40; (漫反射感測器)
檢測距離可設		是

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
MTTF [年]	583

機械技術數據

重量	[g]	151.5
----	-----	-------

OU5002



光纖放大器
OUF-DPKG

外殼	矩形的
尺寸 [mm]	28 x 16 x 56
材質	PPO 改良的
透鏡校準	側面的鏡組

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	角撐架: 1, E20211 螺絲刀
------	-----------------------


注釋

注釋	暗通模式 應用於對照式光纖感測器的對應NO輸出功能 應用於漫反射光纖感測器的對應NC輸出功能
包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²

連接



BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色



圖表

過量增益圖

