




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	35; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計		NPN
輸出功能		暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[m]	< 0.12; (對照式感測器)
檢測距離	[mm]	< 40; (漫反射感測器)
檢測距離可設		是

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
---------	--------------

機械技術數據


外殼	矩形的
尺寸 [mm]	28 x 16 x 56

OU5004



光纖放大器
OUF-DNKG

材質	PPO 改良的	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	角撐架	
	螺絲刀	
注釋		
注釋	暗通模式 應用於對照式光纖感測器的對應 NO 輸出功能	
	應用於漫反射光纖感測器的對應 NC 輸出功能	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
連接		



BN =	芯線顏色：
BU =	棕色
BK =	藍色
	黑色