


停產產品 - 存檔登錄



上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	35; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計		NPN
輸出功能		暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	160
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[mm]	< 200; (白紙 200 x 200 mm)
檢測距離可設		是
光點直徑最大值	[mm]	180
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67


OU5015



漫反射感測器

OUT-DNKG

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼	矩形的	
尺寸	[mm]	28 x 16 x 51
材質	PPO 改良的	
透鏡材質	玻璃	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	角撐架	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜：2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
連接		



BN =	芯線顏色：
BU =	棕色
BK =	藍色
	黑色