


OU5018

漫反射感測器

OUT-HPKG/6M



上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置



產品特徵	
光線種類	紅外線
外殼	矩形的
應用	
功能原理	漫反射感測器
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...55 DC
電流損耗 [mA]	35; ((24 V))
防護等級	II
反相保護	是
光線種類	紅外線
波長 [nm]	880
輸出	
電氣設計	PNP
輸出功能	亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	160
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是
監控範圍	
檢測距離 [mm]	1...200; (白紙 200 x 200 mm)
檢測距離可設	是
光點直徑最大值 [mm]	180
光點尺寸參考	在最大的檢測距離
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67

OU5018

漫反射感測器
OUT-HPKG/6M



認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF [年]		685

機械技術數據

重量 [g]	283
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	28 x 16 x 51
材質	PPO 改良的
透鏡材質	玻璃
透鏡校準	側面的鏡組

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	角撐架: 1, E20211
------	----------------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²

連接



BN	棕色
BU	藍色
BK	黑色



圖表

過量增益圖

