




停產產品 - 存檔登錄



1 電位計



產品特徵

光線種類

紅光

應用

特殊的性能

背景消隱

功能原理

漫反射感測器

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)

電流損耗

[mA]

35

防護等級

III

反相保護

是

光線種類

紅光

波長

[nm]

625

輸出

電氣設計

NPN

輸出功能

亮通模式

開關輸出DC電壓降最大值

[V]

2.5

開關輸出DC的持續電流負載

[mA]

200

開關頻率DC

[Hz]

300

短路保護

是

短路保護類型

脈衝

過載保護

是

監控範圍

檢測距離

[mm]

< 600; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射)



具背景消隱功能的漫反射感測器

OIH-HNKG/US/600MM

白色物體的檢測距離(90 %反射)	[mm]	< 600
灰色物體的檢測距離:(18 %反射)	[mm]	< 596
黑色物體的檢測距離(6 %反射)	[mm]	< 578
檢測距離可設		否
光點直徑最大值	[mm]	30
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
背景消隱可用		是

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	

機械技術數據		
重量	[g]	200.4
尺寸	[mm]	64 x 43 x 38
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		模壓鑄鋅 鍍鎳的
透鏡材質		PMMA

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

附件		
供貨範圍		鎖定螺母: 1

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接		
------	--	--

連接器: 1 x M12; 編碼: A





具背景消隱功能的漫反射感測器

OIH-HNKG/US/600MM

連接

