




該產品即將/已停產

替代產品: TW7001 + E35065

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

外殼	圓柱形的
----	------

電氣數據

工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
反相保護		否

輸出

開關輸出DC電壓降最大值	[V]	10.5
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	10.5
最小的負載電流	[mA]	15
漏電流最大值	[mA]	7
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	200; (250 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	50
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	20
開關頻率DC	[Hz]	25
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍

檢測範圍滯後	[%]	1...15
--------	-----	--------

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...60
------	------	----------




紅外線溫度感測器


OWL-7506-ABOA

外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
外殼		圓柱形的	
尺寸 [mm]		Ø 58 / L = 200	
材質		外殼: 黃銅 白青銅-鍍層	
透鏡材質		玻璃	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋			
注釋		建議: 短路後請一定檢查產品的安全功能。	
說明		該產品即將/已停產	
包裝單位		1 件數	
電氣連接			

連接器: 1 x 7/8"



連接



注釋: 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準, 使用小型保險絲 ≤ 2 A 快速行動