

OW1003

漫反射感測器


OWT-FPKG/0,1M/US



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OJ5060

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



下面透鏡的發射裝置

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	35; ((36 V))
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	250
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

OW1003





漫反射感測器

OWT-FPKG/0,1M/US

監控範圍		
檢測距離	[mm]	1...150
光點直徑最大值	[mm]	15
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	36 x 60 x 10
材質		ABS 增強型玻璃纖維
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 0.1 m, PVC		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		



連接





圖表

過量增益圖

