

OW5020

紅外線溫度感測器


OWI-BPKG



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: TW7000

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

外殼		螺紋結構	
電氣數據			
工作電壓	[V]	10...36 DC	
電流損耗	[mA]	20; ((24 V))	
防護等級		II	
反相保護		是	
輸出			
電氣設計		PNP	
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5	
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	150	
短路保護		是	
短路保護類型		脈衝	
過載保護		是	
監控範圍			
檢測距離可設		是	
波長範圍	[μm]	6...14	
反應時間			
反應時間	[s]	< 500	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-20...60	
外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B


OW5020



紅外線溫度感測器

OWI-BPKG

機械技術數據		
外殼	螺紋結構	
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 113	
螺紋代號	M30 x 1.5	
材質	外殼: 黃銅 白青銅-鍍層	
透鏡材質	塑膠	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	
	螺絲刀	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 4 x 0.34 mm²		
連接		



芯線顏色:

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色