




1 按鈕



產品特徵		
光線種類		紅光
雷射防護等級		1
外殼		矩形的
應用		
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 12
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	650
使用壽命	[h]	50000
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；（可選）
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5



對照式雷射感測器接收裝置

OJELFPKG/FO/AS

開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	1200
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	< 15
檢測距離可設		是
最小的可識別物體直徑	[mm]	2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
雷射防護等級		1
雷射保護注意事項	注意：	雷射
	雷射等級：	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		符合21 CFR 1040，除了根據雷射通知編號的偏差 50, 2007年六月.
MTTF	[年]	968
機械技術數據		
重量	[g]	27.3
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 24 x 11
材質		外殼：ABS; LED視窗：SEPS; 按鈕：SEPS
透鏡材質		玻璃
透鏡校準		前面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
電子鎖		是
附件		
供貨範圍		螺絲釘：2
		彈簧墊圈：2
		螺母：2
注釋		
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位		1 件數

對照式雷射感測器接收裝置

OJELFPKG/FO/AS

電氣連接

連接器：1 x M8; 編碼：A



連接



2

Teach



圖表

過量增益圖

