

OJR200

雷射鏡片反射式感測器


OJR-DPKG/SO/AS



該產品即將/已停產

替代產品：O6P202

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	鏡片反射式感測器
------	----------

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	< 20
防護等級	III
反相保護	是
光線種類	紅光

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200

OJR200



雷射鏡片反射式感測器

OJR-DPKG/SO/AS

開關頻率DC	[Hz]	1000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
菱鏡反射鏡的檢測距離	[m]	1.8; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設		否
光點直徑最大值	[mm]	64
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	905
機械技術數據		
重量	[g]	15.5
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24
材質		ABS; SEPS
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M8; 編碼: A



OJR200

雷射鏡片反射式感測器

OJR-DPKG/SO/AS



連接

