


OJS200

對照式感測器發射裝置

OJS-OOKG/SO/AS



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 30
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光

監控範圍

發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	0...10
檢測距離可設		否
光點直徑最大值	[mm]	1000
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67

OJS200




對照式感測器發射裝置

OJS-00KG/SO/AS

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	2230
機械技術數據		
重量	[g]	16.6
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24
材質		ABS; SEPS
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓~電源級2"	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

連接器: 1 x M8; 編碼: A



連接