




停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OL0017

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 按鈕

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	偏振濾光鏡
功能原理	鏡片反射式感測器

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
消耗功率最大值	[VA]	4
防護等級		II
光線種類		紅光
波長	[nm]	660
使用壽命	[h]	100000
使用壽命參考溫度	[°C]	25

輸出

電氣設計	繼電器
輸出功能	亮通和暗通模式；（可設定參數）
繼電器介面容量	250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
開關頻率AC	[Hz]10
開關頻率DC	[Hz]10



鏡片反射式感測器

OLP-FKOA

短路保護	否
過載保護	否

監控範圍	
檢測距離 [m]	0.6...8; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設	是
光點直徑最大值 [mm]	400
光點尺寸參考	在最大的檢測距離
偏振濾光鏡可用	是

工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據	
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	75 x 27 x 62
材質	PA; PBT
透鏡材質	PMMA

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

接線端子座: ...1.5 mm²; 電纜護套: Ø 4.5...10 mm; 電纜插接式接頭: M16 X 1.5

連接

