

OY010S

安全光幕

OYA1510-14-4-06-P-1



應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。



- T 發射裝置
- R 接收裝置
- 1 LED 三色 紅/綠/橙
- 2 LED 2個顏色 黃/藍
- 3 LED 2個顏色 紅色/綠色



產品特徵

光線種類

紅外線

應用

保護功能

手指保護

電氣數據

工作電壓公差

[%]

20



安全光幕

OYA1510-14-4-06-P-1

工作電壓	[V]	24 DC
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	< 2
光線種類		紅外線
波長	[nm]	950
接收裝置		
電流損耗	[mA]	83
發射裝置		
電流損耗	[mA]	42
輸出		
電氣設計		PNP
OSSD輸出數		2
每個OSSD輸出電流負載最大 值	[mA]	400; (24 V)
短路保護		是
監控範圍		
保護區域高度	[mm]	1510
分辨率(檢波容量d)	[mm]	14
保護區域寬度(低光強度)	[m]	0...3
保護區域寬度(高光強度)	[m]	1...6
反應時間		
反應時間	[ms]	20
工作條件		
使用地點		等級C符合EN 60654-1標準, 應用不受天氣影響
環境溫度	[°C]	-10...55
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95
外殼防護等級		IP 65; IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	IEC 61496-1	
抗衝擊	IEC 61496-1	
抗震	IEC 61496-1	
安全分類		
ESPE類型(IEC 61496-1)		4
符合要求		ISO 13849-1: 2015 種類 4, PL e
		IEC 61508 SIL 3
		IEC 62061 SIL 3
使用壽命 TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	3,2E-08
機械技術數據		
重量	[g]	4925
尺寸	[mm]	1563 x 28 x 30
材質		外殼: 鋁; 前面透鏡: PC
結構長度	[mm]	1563

OY010S

安全光幕

OYA1510-14-4-06-P-1



顯示器/操作件

顯示		LED, 黃色
		LED, 綠色
		LED, 紅色
		LED, 藍色
		LED, 橘黃色

附件


供貨範圍		安裝角度: 6
		安裝螺母: 6
		螺母

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 接收裝置

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 電纜長度最大值: 100 m; 應用於芯線橫截面0.34 mm²



連接





電氣連接 - 發射裝置

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

