



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: O5H504 + E21122

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	< 37
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計		NPN
輸出功能		亮通和暗通模式; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100; (200 (...50 °C))
開關頻率DC	[Hz]	500
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[mm]	1...1000; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射)
------	------	------------------------------------

OL5039



漫反射感測器

OLT-FNKG/LS-400

檢測距離可設	是	
光點直徑最大值	[mm]	250
光點尺寸參考	在最大的檢測距離	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼	矩形的	
尺寸	[mm]	75 x 27 x 62
材質	PBT	
透鏡材質	PMMA	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接器: 1 x 7/8"		